

# アングルシートバルブ VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-V4B2V-50-V

製品番号: 3536717

FESTO



## データシート

| 特徴         | 値   |
|------------|---|
| 構造         | ピストンアクチュエータ式ポペットバルブ                       |
| 操作方法       | 空気圧式                                      |
| シーリング原理    | ソフト                                       |
| 取付位置       | 任意  |
| 取付方法       | インライン                                     |
| 回線接続       | DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1 1/2               |
| 呼び径        | 35 mm                                     |
| バルブ機能      | 2/2 クローズ, 単安定                             |
| 流れ方向       | 反転負荷                                      |
| 流体圧力       | -0.09 MPa...0 MPa<br>-0.9 bar...0 bar     |
| 公称圧力 継手 PN | 40  |
| 排気機能       | スロットル不可                                   |
| リセット方法     | メカスプリング                                   |
| 制御方法       | 外部制御                                      |
| 空気圧接続      | 雌ねじ G1/8                                  |
| 使用圧力       | 0.6 MPa...1 MPa<br>87 000032...145 000032 |
| 作動電圧       | 6 bar...10 bar                            |
| 流体         | 蒸気<br>不活性ガス<br>ろ過された圧縮空気, ろ過度 200µm       |
| フロー方向      | 気体媒体の場合はバルブシートの上                          |
| 作動流体       | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気            |
| 最高粘度       | 600 mm <sup>2</sup> /s                    |
| 流体温度       | -10 °C...80 °C                            |
| 周囲温度       | -10 °C...60 °C                            |
| 流量 Kv      | 25 m <sup>3</sup> /h                      |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠                                    |
| LABS 認証    | VDMA24364-ゾーン III                         |
| バルブ本体の材料   | ステンレス                                     |
| バルブ本体の材料番号 | 1.4408                                    |

| 特徴          | 値           |
|-------------|-------------|
| 材質 ボールねじシール | FPM         |
| 材質 シートシール   | FPM         |
| 製品質量        | 2500 g      |
| 耐食性クラス KBK  | 2 - 適度な耐食性  |
| 材質：駆動ハウジング  | 真鍮, ニッケルめっき |