

フィルタレギュレータ LFR-3/8-D-5M-O-MIDI

製品番号: 192614

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|--|
| サイズ | Midi |
| シリーズ | D |
| 作動ヒューズ | 止金具付回転ノブ |
| 取付位置 | 垂直 ±5° |
| ろ過度 | 5 µm |
| ドレン | マニュアル 回転式 |
| 構造 | 圧力計なしフィルタレギュレータ |
| 最大ドレン量 | 43 cm ³ |
| シエル保護 | メタル製ボウルガード |
| 圧カインジケーター | G1/4準備 |
| 作動電圧 | 1 bar...16 bar |
| 制御圧力範囲 | 0.5 bar...12 bar |
| 最大圧カヒステリシス | 0.2 bar |
| 標準公称流量 | 2400 l/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -10 °C...60 °C |
| 2次側のエアオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| 流体温度 | -10 °C...60 °C |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 製品質量 | 900 g |
| 取付方法 | オプション : インライン アクセサリ付 |
| エア接続ポート 1 | G3/8 |
| 空気圧接続 2 | G3/8 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質ハウジング | 亜鉛加圧鋳造 |

| 特徴 | 値 |
|-------|----|
| ボウル材質 | PC |