


# パラレルグリッパ HGPM-12-EZ-G9

製品番号: 197570

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	12
グリッパジョーあたりのストローク	3 mm
最大交換精度	0.2 mm
繰返し精度: グリッパ	0.05 mm
グリッパの数	2
駆動タイプ	空気圧式
機能	単動式 クローズ
グリッパ機能	平行
グリッパ把持力	なし
構造	傾斜面
位置検出	なし
0.6MPa(6bar, 87psi)閉時のトータル把持力	35 N
作動電圧	4 bar...8 bar
グリッパの許容使用頻度	4 Hz
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間	3 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間	8.3 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	5 -C...60 -C
0.6MPa(6bar, 87psi), 開時のグリッパジョーあたりの把持力	17.5 N
静的把持 $F_z$ の最大力	30 N
静的把持 $M_x$ の最大モーメント	0.5 Nm
グリッパジョーの最大トルク $M_y$ , 静的	0.5 Nm
グリッパジョーの最大トルク $M_z$ , 静的	0.5 Nm
製品質量	62 g
取付方法	雌ねじ付
空気圧接続	M3
材料に関する注意事項	RoHS準拠
カバーキャップ材質	POM

特徴	値
材質ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
グリッパジョー材質	ステンレス