


# ガイドユニット EAGF-V2-KF-32-

製品番号: 3038083

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	32
ストローク	1 mm...500 mm
バックラッシュ	0 $\mu$ m
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 -C...80 -C
最大力 $F_y$	750 N
最大力 $F_y$ 静的	1020 N
許容力 $F_z$	750 N
最大力 $F_z$ 静的	1020 N
最大トルク $M_x$	28 Nm
最大静的トルク $M_x$	38 Nm
許容トルク $M_y$	34 Nm
最大トルク $M_y$ 静的	46 Nm
最大トルク $M_z$	34 Nm
許容トルク $M_z$ (静的)	46 Nm
変位力	15 N
0mmストローク時の移動負荷	724 g
0mmストローク時の基本重量	1685 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	18 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	18 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	30 mm
ストローク0mmごとの移動負荷の追加重心	4.1 mm
取付方法	雌ねじ付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
ヨークプレート材質	鋼

