

フート金具 DAMH-Q12-40

製品番号: 3371846

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	40
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
許容締付トルク	18 Nm
製品質量	529 g
取付方法	取付穴付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ブラケット	亜鉛めっき鋼