

クレビスフート LNG-125

製品番号: 33896

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---|
| サイズ | 125 |
| 規格ベース | ISO 15552 (以前は VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -40 -C...80 -C |
| 製品質量 | 2545 g |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 取付金具材質 | ダクタイル鋳造 |
| 材質: ベアリング | PA |