

# Term fehlt noch! SRBE-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2M20-EX **FESTO**

製品番号: 3471013



## データシート

特徴	値
形状	角型
規格ベース	EN 60947-5-6 ISO 5211 VDI/VDE 3845
認証	RCMマーク
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU防爆指令 (ATEX) に基づく EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK 防爆(EX)規定に準拠 UK RoHS指令に準拠
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン1(BR) ゾーン 1(CN) ゾーン 1(IEC-EX) ゾーン1(KR) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 21(BR) ゾーン 21(CN) ゾーン 21(IEC-EX) ゾーン 21(IN) ゾーン21(KR) ゾーン 22(ATEX)
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
防爆保護タイプ ガス	Ex db IIC T6 Gb
ATEXカテゴリ ダスト	II 2D
防爆保護タイプ ダスト	Ex tb IIIC T...°C Db
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db(BR) EPL Db(CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Db(IN) EPL Db (KR) EPL Gb(BR) EPL Gb (CN) EPL Gb(IEC-EX) EPL Gb(IN) EPL Gb(KR)
防爆周囲温度	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C

特徴	値
最高表面温度	61 -C
証明書発行機関	18-GA4BO-0516X 18-GA4BO-0517X DNV 16.0067X FTZU 15 ATEX 0095X GYJ 16.1497X IECEX FTZU 15.0014X KCC-18-GA4BO
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
セーフティ整合レベル(SIL)	SIL 2
測定原理	誘導
周囲温度	-20 -C...60 -C
スイッチング出力	NAMUR
スイッチエレメント機能	ノーマルクローズ
最大出力電流 DC	3 mA
作動電圧範囲 DC	8.2 V
電気接続	10ピン ねじ端子
接続可能なケーブル公称断面	0.25 000013...2.5 000013
ケーブルコネクタ	M20x1.5
取付方法	ISO 5211に準拠したフランジ 取付ブラケット付
ポジションナと位置センサの接続位置は規格適合	VDI/VDE 3845 サイズAA 1
取付位置	任意
製品質量	1700 g
ハウジングのカラー	シルバー
材質 ハウジング	アルミダイキャスト, 塗装
材質 シール	NBR
シャフト材質	ステンレス
材質: ねじ	ステンレス
材質: 取付ブラケット	ステンレス
ポインタ材質	PC
スナップリング材質	ステンレス
材質: ディスク	高合金ステンレス鋼
位置表示	黄/赤
角度検出の設定範囲	0 deg...90 deg
保管温度	-20 -C...60 -C
保護等級	IP67
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
汚染度	3