



# パイロットチェックバルブ HGL-1/2-NPT

部品番号: 34880

FESTO

ガスケットOL付



## データシート

特長	値
バルブ機能	パイロットチェック
エア接続ポート 1	1/2 NPT
エア接続ポート 2	1/2 NPT
取付方法	ネジ穴付き
標準流量	0 ... 1,600 l/min
Operating pressure MPa	0.02 ... 1 MPa
使用圧力	0.2 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
パイロット圧力	1 ... 10 bar
Pilot pressure	14.5 ... 145 psi
周囲温度	-20 ... 80 °C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 ... 80 °C
材質	RoHS対応