


薄形シリンダ AEN-S-10-5-I-A

製品番号: 5269268

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	5 mm
ピストン径	10mm
クッション	クッションなし
取付位置	任意
機能	プッシング
ピストンロッドエンド	雌ねじ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接センサ用
バリエーション	片側ピストンロッド
使用圧力	0.15 MPa...0.8 MPa
作動電圧	1.5 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	0.012 J
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	5.3 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	41.7 N
移動負荷	4.5 g
製品質量	17 g
取付方法	取付穴付
空気圧接続	M3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金
材質 ダイナミックシール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質ピストンロッド	ステンレス