



# クランピングユニット

## KEC-16

部品番号: 527492

FESTO



## データシート

特長	値
取付方向	任意
移動方向に対するクランプ方法	両端 スプリングでクランプし、エアで解除
使用圧力	3.8 ... 10 bar
最低開放圧力	3.8 bar
クランプ材料の形状: 丸形	16 mm
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
周囲温度	-20 ... 80 °C
静的保持力	1,300 N
質量	1,860 g
取付方法	雌ネジ アクセサリ
クランプユニットのリリース用ポート	G1/8
材質	RoHS対応
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	ステンレス
Material housing	鍛造アルミ合金
Material clamp jaws	合金鋼
Material piston	鍛造アルミ合金