

ON / OFFバルブ MS6N-EE

製品番号: 527683

FESTO



データシート

特徴	値
構造	ピストン ゲートバルブ
操作方法	電動
排気機能	スロットル不可
手動操作	ロック なし ノンロック
リセット方法	メカスプリング
制御方法	パイロット式
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
圧カインジケータ	G1/4準備 圧カセンサ付 圧カ計付
作動電圧	4 bar...18 bar
標準公称流量	2600 l/min...7000 l/min
スイッチオン時間	100%
コイル特性値	110V AC : 50/60Hz, 起動電力 3.0VA, 保持電力 2.4VA 230V AC : 50/60Hz, 起動電力 3.0VA, 保持電力 2.4VA 24V DC : 2.5W
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体温度	-10 -C...60 -C
保護等級	IP65
周囲温度	-10 -C...60 -C
認証	c UL us - 認定 (OL)
KC マーク	KC-EMV
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。

特徴	値
取付方法	オプション： インライン アクセサリ付
取付位置	任意
流れ方向	反転負荷
製品質量	740 g
空気圧ポート 3	G1/2
パイロットエア供給	内部
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト