


ピンチバルブ VZQA-C-M22U-25-S5S5-V4V4S1-4

製品番号: 3968925

FESTO



データシート

特徴	値
構造	ピンチバルブ, 空圧作動式
操作方法	空気圧式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	DIN 32676 シリーズ A 準拠のクランプ
呼び幅 DN	25
バルブ機能	2ポート NO
流れ方向	リバーシブル
流体圧力	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar 0 000032...58 000032
使用圧力	0.1 MPa...0.65 MPa 14.5 000032...94.25 000032
作動電圧	1 bar...6.5 bar
公称圧力 継手 PN	10
差圧	0.3 MPa 3 bar 43.5 000032
バースト圧	1.6 MPa 16 bar 232 000032
過負荷圧力	0.78 MPa 7.8 bar 113.1 000032
リセット方法	反発弾性
制御方法	外部制御
コネクタパイロット補助エア 12	G1/8
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気

特徴	値
流体	ISO 8573-1:2010 [:-:-]に準拠した圧縮空気
最高粘度	4000 mm ² /s
流体温度	-5 -C...150 -C
周囲温度	-5 -C...60 -C
保管温度	5 -C...30 -C
流量 Kv	18 m ³ /h
切換時間 オン	250 ms
切換時間 オフ	250 ms
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
リチウムイオン電池製造への適合性	銅、亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル、無電解ニッケルめっきが施された表面、回路基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルは例外です
材質 ハウジング	ステンレス
マテリアル番号 ハウジング	1.4404
材質 : ハウジングカバー	ステンレス
材質 シール	FPM
材質 遮断エレメント	VMQ(シリコン)
製品質量	1474 g
食品産業における適合性	適合性宣言を参照
ボウル材質	PA6