


マイクロフィルタ LFMA-1/2-D-MIDI-DA

製品番号: 532848

FESTO



データシート

特徴	値
シリーズ	D
サイズ	Midi
構造	ファイバフィルタ
ろ過度	0.01 μm
ドレン	マニュアル 回転式
作動圧力	1 bar...16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [1:7:2]準拠の圧縮空気 不活性ガス
空気清浄度等級のための標準流量	1120 L/min
空気清浄度等級のための最小標準流量	330 L/min
フィルタ効率	99.9999 %
シェル保護	メタル製ボウルガード
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	1.5 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
残存油分	0.01 mg/m ³
差圧表示	光学式表示
取付方法	オプション: インライン アクセサリ付
取付位置	垂直 ±5°
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	G1/2
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
材質: フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
ボウル材質	PC
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠

特徴	値
製品質量	834 g