

フィールドバスコネクタ FBA-2-M12-5POL-RK

製品番号: 533118

FESTO



データシート

特徴	値
製品質量	80 g
Fieldbusインタフェース	ソケットおよびプラグ, 5ピンM12x1, Bコード
保護等級	IP65 IEC 60529に準拠
周囲温度	0 °C...50 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	95% 凝縮なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質 シール	NBR