

# 丸形シリンダ DSNU-S-20-15-P-A-MX

部品番号: 5224634

★ Core product range

FESTO



## データシート

特長	値
ストローク	15 mm
ピストン径	20 mm
ピストンロッドネジ	M8
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	近接スイッチ用
Operating pressure MPa	0.08 ... 1 MPa
使用圧力	0.8 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
クリーンルームクラス	ISO class 6
周囲温度	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	158.3 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	188.5 N
0mmストロークでの移動負荷	37.3 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	4 g
0mmストロークの基本質量	126 g
10mmストロークあたりの加算質量	7.2 g
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	G1/8
材質	RoHS対応
Material cover	Anodised wrought aluminium alloy
Material seals	TPE-U(PU)
Material piston rod	ステンレス
Material cylinder barrel	ステンレス