


薄形シリンダ

ADN-100-60-I-P-A

部品番号: 536391

FESTO

ISO 21287規格、マグネット標準装備、ロッド先端雄ネジ



データシート

| 特長 | 値 |
|--|---|
| ストローク | 60 mm |
| ピストン径 | 100 mm |
| ピストンロッドネジ | M12 |
| クッション | P : 固定クッション |
| 取付方向 | 任意 |
| 適合または準拠規格 | ISO 21287 |
| ロッドエンド | 雌ネジ |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| バリエーション | 片ロッド |
| Operating pressure MPa | 0.06 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | 0.6 ... 10 bar |
| 運転モード | 複動式 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 終端衝撃エネルギー | 2.5 J |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 4,524 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 4,712 N |
| 0mmストロークでの移動負荷 | 570 g |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 25 g |
| 0mmストロークの基本質量 | 2,154 g |
| 10mmストロークあたりの加算質量 | 98 g |
| 取付方法 | 取付穴 雌ネジ アクセサリ オプション |
| 接続ポート径 | G1/8 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material of flange screw | 鋼 |
| Material cover | Die-cast aluminium, coated |
| Material seals | TPE-U(PUR) |
| Material piston rod | ステンレス |
| Material cylinder barrel | Smooth-anodised wrought aluminium alloy |