


フィルタレギュレータ MS4N-LFR-1/4-D6-CRM-AS

製品番号: 531229

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	4
シリーズ	MS
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ アクセサリでロック可能
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	5 μm
ドレン	マニュアル 回転式
構造	圧力計付フィルタレギュレータ
最大ドレン量	19 ml
コントローラ機能	出力圧力定数 二次排気あり 逆電流動作付
シェル保護	樹脂製ボウルガード
圧カインジケーター	圧力計付
使用圧力	0.08 MPa...1.4 MPa
作動電圧	0.8 bar...14 bar
制御圧力範囲	0.3 bar...7 bar
最大圧力ヒステリシス	0.25 bar
標準公称流量	1500 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [:-:4:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 -C...60 -C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:4:4] 準拠の圧縮空気
流体温度	-10 -C...60 -C
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	275 g
取付方法	オプション : フロントパネル取付 インライン アクセサリ付

特徴	値
エア接続ポート 1	1/4 NPT
空気圧接続 2	NPT1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト
操作部品材質	PA POM
材質 シール	NBR
材質：フィルタ	PE
材質ハウジング	アルミダイキャスト
材質メンブレン	NBR
ポウル材質	PC
材質セパレーターディスク	POM