


# ハンドリングモジュール HSP-12-AP-SD-WR

部品番号: 533601

FESTO

駆動（ロータリアクチュエータ）、保護カバー、右側待機位置モジュール付



## データシート

特長	値
サイズ	12
最大Zストローク、待機位置	15 mm
Yストローク	52 ... 68 mm
Zストローク	20 ... 30 mm
Zストロークアクチュエータ	15 mm
クッション	CC：両端ショックアブソーバ付 柔軟性
取付方向	ガイドレール 垂直
運転モード	複動式
構造	クロスガイド ロータリアクチュエータ 待機位置 左 ガイドモーションシーケンス
位置検出	近接スイッチ用
回転防止仕様 / ガイド	クロスガイド
使用圧力	4 ... 8 bar
最小サイクル時間	0.6 s
繰返し精度	±0,01 mm
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能（継続運転に必要）
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
Mx：動的最大モーメント	1.1 Nm
Mx：静的最大モーメント	5 Nm
My：動的最大モーメント	1.1 Nm
My：静的最大モーメント	5 Nm
Mz：動的最大モーメント	1.1 Nm
Mz：静的最大モーメント	5 Nm
最大有効負荷	0.5 kg
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 N
質量	2,600 g
フロントユニットの取付	取付穴
取付方法	取付穴 溝ナット付
待機位置接続ポート	M3
接続ポート径	M5
Material sub-base	鍛造アルミ合金
Material cross-guide	熱処理鋼
Material side components	鍛造アルミ合金