

# モータコントローラ SFC-DC-VC-3-E-H2-CO

部品番号: 540365

FESTO

電動スライドテーブルSLTEとパラレルグリッパHGPLEのパラメータ設定と位置合わせ



## データシート

特長	値
運転モードコントローラ	Pポジションコントローラ
保護仕様	I/t モニタ 電流モニタ 電圧降下検知 ドラッグエラーモニタ 終端位置検出ソフト
回転位置センサ	エンコーダ
表示	128x64 Pixel LCDディスプレイ
操作部品	4キー
バス終端抵抗	120オーム、外部
消費電力 コントローラ	75 W
定格電圧 倫理供給	24 V
基準電圧：ロードサプライ (DC) 時	24 V
基準電流：ロードサプライ時	3 A
基準電流：ロジックサプライ時	0.1 A
パラメータ設定インタフェース	パラメータ化および運転開始 RS232 (9600 Baud)
ピーク電流：ロードサプライ時	5 A
ピーク電流：ロジックサプライ時	0.8 A
許容範囲：ロードサプライ時	± 10 %
許容論理電圧範囲	± 10 %
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-25 ... 60 °C
耐衝撃	DIN EN 60068-2-27準拠
保護仕様	IP54
耐振	DIN EN 60068-2-6準拠
周囲温度	0 ... 40 °C
認証	C-Tick
質量	600 g
コミュニケーションプロファイル	DS301/DSP402 FHPP
エンコーダインタフェース入力、特性	インデックスパルス付A/B信号 RS485/RS422
バス接続	プラグ 9ピン Sub-D
フィールドバスカップリング	CANopen
フィールドバス最大伝送速度	1 Mbit/s
取付方法	トップハットレール 壁取付
材質	PWIS質を含む