


# スピードコントローラ GRLSA-1/4-QS-8

製品番号: 540662

FESTO



## データシート

| 特徴                                      | 値                              |
|---|--------------------------------|
| バルブ機能                                   | 一方方向絞り機能メータアウト                 |
| エア接続ポート 1                               | QS-8                           |
| 空気圧接続 2                                 | G1/4                           |
| 操作方法                                    | 手動                             |
| 調整部品                                    | 内部六角                           |
| 取付方法                                    | ねじ込み式                          |
| 制御流れの標準流量                               | 0 l/min...450 l/min            |
| 制御流れ方向の標準流量                             | 390 l/min...570 l/min          |
| 周囲温度                                    | -10 -C...60 -C                 |
| 取付位置                                    | 任意                             |
| 全温度範囲の使用圧力                              | 0.2 bar...10 bar               |
| 制御流れ 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)時の標準流量 | 0 l/min...700 l/min            |
| 制御流れの標準流量 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)  | 820 l/min...930 l/min          |
| 作動流体                                    | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報                            | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |
| LABS 認証                                 | VDMA24364-B2-L                 |
| 保管温度                                    | -10 -C...40 -C                 |
| 流体温度                                    | -10 -C...60 -C                 |
| 定格締付トルク                                 | 11 Nm                          |
| 定格締付トルクに対する許容                           | ±10%                           |
| 製品質量                                    | 34.8 g                         |
| 材質 シール                                  | NBR                            |
| 材質 : 中空ボルト                              | 鍛造アルミ合金<br>アルマイト               |
| リリースリング材質                               | POM                            |
| 材質 調整ねじ                                 | 強化 PA                          |
| 材質 : スイベルジョイント                          | 亜鉛ダイカスト                        |