


サプライプレート VMPA-FB-SP-V

製品番号: 541082

FESTO



データシート

特徴	値
定格動作電圧 DC	24 V
許容電圧変動	±25%
認証	c UL us - 認定 (OL)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	200 g
電気接続	3ピン M18
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質: カバー	強化 PA
材質:ハウジング	アルミダイキャスト