

ON / OFFバルブ MS12-EE

製品番号: 535032

FESTO



データシート

特徴	値
構造	ピストン ゲートバルブ
操作方法	電動
排気機能	スロットル不可
手動操作	ロック ノンロック
リセット方法	メカスプリング
制御方法	パイロット式
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
作動電圧	3 bar...16 bar
標準公称流量	25000 l/min...32000 l/min
スイッチオン時間	100%
コイル特性値	AC110V : 50Hz, 起動電力 11.5VA, 保持電力 8.9VA 110V AC : 60Hz, 起動電力 9.5VA, 保持電力 6.2VA 230V AC : 50Hz, 起動電力 11.5VA, 保持電力 9.1VA 230V AC : 60Hz, 起動電力 9.5VA, 保持電力 6.4VA DC24V : 4.5W
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...50 °C
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...50 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
取付方法	オプション : インライン アクセサリ付
取付位置	任意
流れ方向	反転負荷
製品質量	3800 g
空気圧ポート 3	G1

特徴	値
パイロットエア供給	内部
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミダイキャスト