

比例圧力制御弁 VPPM-6TA-L-1-F-0L10H-S1

製品番号: 542219

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|-------------------|--|
| 公称幅 排気 | 6 mm |
| 排気の有効径 | 4.5 mm |
| 操作方法 | 電動 |
| シーリング原理 | ソフト |
| 取付位置 | 任意 |
| 構造 | パイロット式ダイヤフラム制御バルブ |
| 短絡抵抗 | すべての電気接続用 |
| 安全に関する注意事項 | 安全性の確保 VPPM : 供給ケーブル断線時、出力圧は制御されない状態になります。 |
| 極性保護 | すべての電気接続用 |
| リセット方法 | メカスプリング |
| 制御方法 | パイロット式 |
| バルブ機能 | 3方向比例圧力制御バルブ |
| ディスプレイの種類 | LED |
| 制御圧力範囲 | 0.01 MPa...1 MPa 0.1 bar...10 bar |
| 入力圧力 ₁ | 0 bar...11 bar |
| 入力圧力 ₁ | 0 MPa...1.1 MPa |
| 最大圧力ヒステリシス | 0.05 bar |
| 標準公称流量 | 1400 l/min |
| 作動電圧範囲 DC | 21.6 V...26.4 V |
| 最大消費電流 | 300 mA |
| スイッチオン時間 | 100% |
| 最大消費電力 | 7 W |
| 残存リップル | 10% |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転不可 |
| 認証 | RCMマーク c UL us - Listed (OL) |
| KCマーク | KC-EMV |
| CEマーク(適合性宣言を参照) | EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |

| 特徴 | 値 |
|---------------------|------------------------------------|
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠 |
| 証明書発行機関 | UL E322346 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 流体温度 | 10 -C...50 -C |
| 保護等級 | IP65 |
| 周囲温度 | 0 -C...60 -C |
| 製品質量 | 400 g |
| リニアリティ | 1 %FS |
| ヒステリシス | 0.5 %FS |
| 再現性 | 0.5 %FS |
| 全体的な精度 | 1.25%FS |
| 温度係数 | 0.04 000001 |
| 繰返し精度 FS | 0.5 % |
| 電気接続 | サブベース経由 |
| 取付方法 | オプション： 取付穴付 アクセサリ付 |
| エア接続ポート 1 | サブベース |
| 空気圧接続 2 | サブベース |
| 空気圧ポート 3 | サブベース |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質ハウジング | 鍛造アルミ合金 アルマイト |