


Pick&Place DHSP-HMP25-HMP20

部品番号: 542978

FESTO

ハンドリングモジュールならロングストロークでも精密な構成が可能です。ロータリアクチュエータやグリッパ等はサイズに合わせて別途購入してください。組付け状態での納入をご希望の場合には、別途お問合せください。

「FAX要求書」のマークをクリックすれば要望に見合った回答を得ることが出来ます。



データシート

特長	値
アッセンブリ	Pick&Place 3.0
有効負荷	0 ... 6 kg
Z軸ドライブユニット	HMP-20
Z軸ドライブシステム	空気圧
Z軸中間位置	x1
Z軸ストローク	0 ... 400 mm
Z軸の終端位置における繰返し精度	± 0,01 mm
Z軸中間位置での繰返し精度	± 0,01 mm
Y軸ドライブユニット	HMP-25
Y軸ドライブシステム	空気圧
Y軸中間位置	x1
Y軸ストローク	0 ... 400 mm
Y軸の終端位置における繰返し精度	± 0,02 mm
Y軸中間位置での繰返し精度	± 0,02 mm