


# 近接センサ SME-8M-...-

製品番号: 543892

FESTO



## データシート

特徴	値
認証	RCMマーク c UL us - Listed (OL)
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
特別なプロパティ	耐油性
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠 ハロゲンフリー
測定原理	磁気リード
周囲温度	-40 -C...70 -C
スイッチング出力	接触, 双極
スイッチエレメント機能	ノーマルクローズ ノーマルオープン
最大出力電流	80 mA...500 mA
取付キットの最大出力電流	80 mA
最大スイッチング容量 AC	2.4 VA...10 VA
最大スイッチング容量 DC	2.4 W...10 W
取付キットの最大スイッチング容量 DC	2.4 W
取付キットの最大スイッチング容量 AC	2.4 VA
電圧降下	1.17 V...4.8 V
短絡抵抗	いいえ
過負荷保護	なし
使用電圧範囲 AC	5 V...30 V
作動電圧範囲 DC	5 V...30 V
極性保護	いいえ
電気ポート 1, 接続種類	ケーブル プラグ付ケーブル
電気ポート 1, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード オープンエンド
電気ポート 1, 芯数	2 3
電気ポート 1, 取付方法	ねじ式ロック

特徴	値
出力接続ポート取出方向	インライン
ケーブルテスト条件	曲げ疲労強度：Festoの規格に準拠 テスト条件はご要望に応じます ケーブルベア：500万回以上, 曲げ半径75mm
ケーブル長	0.2 m...10 m
ケーブル特性	標準/ケーブルベアに最適
材質：ケーブル被服	TPE-U(PUR)
取付方法	ねじ込み済み 溝丈夫から挿入
製品質量	8.9 g...87.1 g
材質ハウジング	真鍮, ニッケルめっき PA TPE-U(PUR) ステンレス
切換状態表示	LED 黄
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 -C...70 -C
保護等級	IP65 IP68
LABS 認証	VDMA24364-B2-L