

# 基本バルブ LFMA-D-MAXI-A-U



部品番号: 546449

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

接続プレートなし、エレメントサイズ0.01µm、メタルガード

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## データシート

特長	値
シリーズ	D
サイズ	MAXI
構造	繊維フィルタ
フィルタエレメントのサイズ	0.01 µm
ドレン	全自動
使用圧力	21 ... 180 Psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [1:7:2]準拠の圧縮エア 不活性ガス
ろ過度	99.9999 %
ボウルガード	金属製ボウルガード
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	33.8 ... 140 °F
周囲温度	14 ... 140 °F
残存量	0.00000027 oz/yd3
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
取付方向	垂直±5°
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material filter	ホウケイ酸ファイバー
Material bowl	PC
材質	RoHS対応
質量	42 oz