

比例圧力制御弁 VPPM-6-NPT

製品番号: 546953

FESTO



データシート

特徴	値
公称幅 排気	6 mm
操作方法	電動
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
構造	パイロット式ダイヤフラム制御バルブ
短絡抵抗	すべての電気接続用
安全に関する注意事項	安全性の確保 VPPM : 供給ケーブル断線時、出力圧は制御されない状態になります。
極性保護	すべての電気接続用
リセット方法	メカスプリング
制御方法	パイロット式
バルブ機能	3方向比例圧力制御バルブ
ディスプレイの種類	バックライト付LCD LED
制御圧力範囲	0.02 bar...10 bar
入力圧力1	0 bar...11 bar
入力圧力 1	0 MPa...1.1 MPa
標準公称流量	380 l/min...1400 l/min
作動電圧範囲 DC	21.6 V...26.4 V
最大消費電流	300 mA
スイッチオン時間	100%
最大消費電力	7 W
残存リップル	10%
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
認証	RCMマーク c UL us - Listed (OL)
KC マーク	KC-EMV
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠

特徴	値
証明書発行機関	UL E322346
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	10 -C...50 -C
保護等級	IP65
周囲温度	0 -C...60 -C
製品質量	400 g
リニアリティ	1 %FS
ヒステリシス	0.5 %FS
再現性	0.5 %FS
全体的な精度	1.25%FS
温度係数	0.04 000001
繰返し精度 FS	0.5 %
電気接続	8ピン M12 プラグ サブベース経由
取付方法	オプション : 取付穴付 アクセサリ付
エア接続ポート 1	NPT1/8
空気圧接続 2	NPT1/8
空気圧ポート 3	NPT1/8
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト