


スピードコントローラ GRLSA-1/8-QS-6

製品番号: 540661

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	一方方向絞り機能メータアウト
エア接続ポート 1	QS-6
空気圧接続 2	G1/8
操作方法	手動
調整部品	内部六角
取付方法	ねじ込み式
制御流れの標準流量	0 l/min...250 l/min
制御流れ方向の標準流量	180 l/min...310 l/min
周囲温度	-10 -C...60 -C
取付位置	任意
全温度範囲の使用圧力	0.2 bar...10 bar
制御流れ 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)時の標準流量	0 l/min...410 l/min
制御流れの標準流量 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	430 l/min...540 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 -C...40 -C
流体温度	-10 -C...60 -C
定格締付トルク	3.5 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	19.5 g
材質 シール	NBR
材質 : 中空ボルト	鍛造アルミ合金 アルマイト
リリースリング材質	POM
材質 調整ねじ	強化 PA
材質 : スイベルジョイント	亜鉛ダイカスト