


3ポイントグリッパ HGDT-35-A

部品番号: 540862

FESTO

内・外部把持共に可能



データシート

特長	値
サイズ	35
グリッパフィンガストローク	4 mm
最高停止精度	≤ 0.2 mm
グリッパフィンガの最大バックラッシュ角 : ax、ay	≤ 0.1 deg
グリッパフィンガの最大バックラッシュ : Sz	≤ 0.05 mm
対称回転	≤ 0.2 mm
繰返し精度 グリッパ	≤ 0.03 mm
グリッパ爪数	3
取付方向	任意
運転モード	複動式
グリッパ機能	3点式
構造	インクライン ガイドモーションシーケンス
位置検出	近接スイッチ用
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), opening	492 N
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), closing	456 N
使用圧力	3 ... 8 bar 0 ... 0.5 bar
グリッパの最大周波数	≤ 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	45 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	5 ... 60 °C
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	164 N
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	152 N
質量慣性モーメント	1.17 kgcm ²
グリッパフィンガにおける最大静的負荷 : Fz	400 N
Mx : グリッパの静的最大モーメント	15 Nm
My : グリッパの静的最大モーメント	10 Nm
Mz : グリッパの静的最大モーメント	10 Nm
ガイド部の潤滑給油間隔	5 Mio SP
外部グリッパフィンガ 1 本の最大質量	30 g
質量	307 g
取付方法	貫通穴と位置合わせピン付 雌ネジ及び位置合わせピン オプション
エアシャットオフポート	M5
接続ポート径	M5
Material cover cap	ステンレス
Material housing	鍛造アルミ合金 COMPCOTEコーティング
Material gripper jaws	Steel, hardened