


基本バルブ LFMB-D-MAXI-U

製品番号: 546448

FESTO



データシート

特徴	値
シリーズ	D
サイズ	Maxi
構造	ファイバフィルタ
ろ過度	1 µm
ドレン	マニュアル 回転式
作動電圧	13,8 psi...240 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [5:7:3]準拠の圧縮空気 不活性ガス
フィルタ効率	99,99 %
最大ドレン量	2,72 fl oz (US)
シエル保護	メタル製ボウルガード
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	33,8 °F...140 °F
周囲温度	14 °F...140 °F
保管温度	14 °F...140 °F
残存油分	1,35E-05 oz/yd ³
取付方法	オプション : インライン アクセサリ付
取付位置	垂直 ±5°
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
材質 : フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
ボウル材質	PC
材料に関する注意事項	RoHS準拠
製品質量	33756 oz