


# 入力モジュール CPX-M-16DE-D

部品番号: 550202

FESTO

モジュール式CPXターミナル用



## データシート

特長	値
寸法WxLxH	(インターリンクブロック、コネクションブロック込み) 50 mm x 107 mm x 50 mm
質量	46 g
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	接続ブロックによる
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低 (インストール時)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	強化PA PC
LED	1 group diagnostics 16 channel diagnostics/channel status
診断	Short circuit/overload per channel
パラメータ設定	Input debounce time Signal extension time Behaviour after short circuit Module monitoring
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
使用電圧時の実消費電流	通常34mA
Input数	16
入力特性	IEC1131-T2
切換レベル	信号 0: $\leq 5$ V 信号 1: $\geq 11$ V
入力回路論理	PNP (プラス切換)
入力デバウンス時間	3ms (0.1ms、10ms、20ms: パラメータにより設定可能)
モジュールあたりの最大残存入力電流	1.8 A
絶縁: チャンネル-チャンネル	なし
絶縁: チャンネル-内部バス	なし
保護 (短絡)	チャンネルペア毎にヒューズ保護を内蔵 追加ヒューズ