


従動軸 EGC-70- -FA

部品番号: 558864

FESTO

リニアガイド (駆動なし)



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
実行ストローク	50 ... 5,000 mm
サイズ	70
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
最高加速度	50 m/s ²
最高速度	5 m/s
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
2次断面モーメントIx	395E+03 mm ⁴
2次断面モーメントIy	577E+03 mm ⁴
最大負荷: Fy	1,850 N
最大負荷: Fz	1,850 N
最大アイドリング置換抵抗	15 N
最大トルク: Mx	16 Nm
ねじれ方向の負荷慣性モーメント It	240E+03 mm ⁴
Material of profile	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質	RoHS対応
Material cover profile	ABS
Material cover	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material guide slide	鋼
Material guide rail	鋼
Material slide	鍛造アルミ合金 陽極化処理