



増圧器 DPA-63-16-CRVZS10

部品番号: 552933

FESTO

増圧器とステンレスタンクのコমビネーション



データシート

特長	値
ピストン径	63 mm
容量	10 l
取付方向	ドレンを下へ落とす
構造	ダブルピストン式増圧器 タンク付 圧力計付 チェック弁付
圧力計	圧力計付
Output pressure 2	0.4 ... 1.6 MPa
2次側圧力 2	4 ... 16 bar
Output pressure 2	58 ... 232 psi
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
使用圧力	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
調整圧力範囲 (Mpa)	0.4 ... 1.6 MPa
制御圧力範囲	4 ... 16 bar
調整圧力範囲 (psi)	58 ... 232 psi
1時側圧力	2 ... 8 bar
供給圧力1MPa時	0.2 ... 0.8 MPa
供給圧力1psi時	29 ... 116 psi
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
作動流体	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
最大締め付けトルク ドレン抜き	27 Nm
質量	16,000 g
取付方法	溝ナット付
エア接続ポート 1	QS-12
エア接続ポート 2	KD4
エア接続ポート 3	サイレンサ
材質	RoHS対応
Material of air reservoir	ステンレス