



近接センサ SIEF-M8B-PS-K-L

製品番号: 553538

FESTO



データシート

特徴	値
形状	丸型
規格準拠	EN 60947-5-2
認証	RCMマーク c UL us - Listed (OL)
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
算定スイッチング距離	1.5 mm
周囲温度	-30 -C...70 -C
繰返し精度	0.08 mm
スイッチング出力	PNP
スイッチエレメント機能	ノーマルオープン
許容スイッチング周波数 DC	2000 Hz
最大出力電流	150 mA
短絡抵抗	周期的
作動電圧範囲 DC	10 V...30 V
極性保護	すべての電気接続用
電気接続	3芯 ケーブル
ケーブル長	2.5 m
材質: ケーブル被服	TPE-U(PU)
サイズ	M8
取付方法	フラッシュ
製品質量	61.4 g
材質 ハウジング	PA PP ステンレス
切換状態表示	LED 黄
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 -C...70 -C
保護等級	IP68
磁界への耐性	直流/交流磁場
サージ電圧耐性	0.8 kV
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性

特徴	値
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
汚染度	3
センサ追加情報の選択	リダクションファクター1の場合 - 耐磁性
選択 センサ仕様	標準