


薄形シリンダ

ADN-5/8"-2"-I-P-A

部品番号: 557045

FESTO

スイッチ用マグネット装備及びロッド先端雌ネジ



データシート

| 特長 | 値 |
|--|---|
| ストローク | 2 " |
| ピストン径 | 5/8" |
| ピストンロッドネジ | 8-36 UNF-2B |
| 規格 | ISO 21287 |
| クッション | P : 固定クッション |
| 取付方向 | 任意 |
| 運転モード | 複動式 |
| ロッドエンド | 雌ネジ |
| 構造 | ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| バリエーション | 片ロッド |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | 1 ... 10 bar |
| Operating pressure | 14.5 ... 145 psi |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -4 ... 176 °F |
| 終端衝撃エネルギー | 0.111 ft-lbf |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 20.233 lbf |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 27.202 lbf |
| 0mmストロークでの移動負荷 | 0.531 oz |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 0.496 oz |
| 0mmストロークの基本質量 | 2.797 oz |
| 10mmストロークあたりの加算質量 | 0.283 oz |
| 取付方法 | 取付穴 雌ネジ アクセサリ オプション |
| 接続ポート径 | 10-32 UNF-2B |
| Material of flange screw | 鋼 |
| Material cover | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material of dynamic seals | TPE-U(PU) |
| Material piston rod | ステンレス |
| Material cylinder barrel | Smooth-anodised wrought aluminium alloy |