

薄形シリンダ AEN-4"---

製品番号: 557197

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	0,039 " ... 0,984 "
ピストン径	4 "
規格ベース	ISO 21287
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
機能	単動式
構造	ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ
位置検出	近接センサ用
バリエーション	長さを延長したピストンロッド雄ねじ 延長ピストンロッド 回転防止あり 最大 120°C 耐熱シール 片側ピストンロッド
回転防止/ガイド	角型ピストンロッド
使用圧力	0.1 MPa...1 MPa 14.5 000032...145 000032
作動電圧	1 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-4 °F...248 °F
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	0,516 ft-lbf
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	1059 lbf
取付方法	オプション : 取付穴付 雌ねじ付 アクセサリ付
空気圧接続	NPT1/8
材質 フランジ付ボルト	スチール
材質 : カバー	アルミダイキャスト, コーティング済み
材質 ピストンロッド	高合金鋼

特徴	値
材質：シリンダチューブ	鍛造アルミ, 平滑アルマイト