


ベルト駆動アクチュエータ ELGR-TB-...-55--

製品番号: 560507

FESTO



データシート

特徴	値
ドライブピニオン有効径	28.65 mm
ワーキングストローク	50 mm...1500 mm
サイズ	55
ベルト伸び	0.21 %
ベルト分割	3 mm
取付位置	任意
ガイド	軸受ガイド 再循環ボールベアリングガイド
構造	電動アクチュエータ ベルト
モータタイプ	ステッピングモータ サーボモータ
最高加速度	50 m/s ²
最高速度	0.35 m/s...3 m/s
繰返し精度	±0.1mm
スイッチオン時間	100%
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP20
周囲温度	-10 -C...50 -C
断面2次モーメント I _y	38300 mm ⁴
断面2次モーメント I _z	41180 mm ⁴
最高運転トルク	5 Nm
最大力 F _y	300 N
許容力 F _z	300 N
最大アイドリング 変位抵抗	27.9 N
最大送り力 F _x	350 N
アイドリング駆動トルク	0.4 Nm
ストローク1mあたりの負荷慣性モーメント J _H	0.19 000018
負荷慣性モーメント, 有効負荷1kgあたりのJ _L	2.05 000018
フィード定数	90 mm/U
参考耐用年数	5000 km
ストローク 10mmあたりの加算質量	0.92 g

特徴	値
0mmストローク時の基本重量	5440 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	78 g
材質 プロファイル	鍛造アルミ合金 アルマイト
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質：駆動部カバー	鍛造アルミ合金 アルマイト処理
材質 ベルトプーリ	ステンレス
スライド材質	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質 ベルトクランプ本体	ベリリウム青銅
材質 ベルト	ガラスコードおよびナイロンカバーを含むポリクロロプレン