


ソレノイドバルブ VSVA-B-T32F-AZD-D2-1T1L

製品番号: 560828

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|-----------------|------------------------------------|
| バルブ機能 | 2x3ポートオープンシングル |
| 操作方法 | 電動 |
| 幅 | 52 mm |
| 標準公称流量 | 2400 l/min |
| 空気圧作動ポート | サブベース サイズ2, ISO 5599-2準拠 G1/2 |
| 作動電圧 | 24V DC -0.9 bar...10 bar |
| 使用圧力 | -0.09 MPa...1 MPa |
| 構造 | ピストンゲートバルブ |
| 認証 | c UL us - 認定 (OL) |
| KC マーク | KC-EMV |
| CEマーク(適合性宣言を参照) | EU-EMC指令準拠 |
| 保護等級 | IP65 NEMA 4 |
| グリッド寸法 | 59 mm |
| 排気機能 | スロットル調整可 絞りプレートによる サブプレートによる |
| シーリング原理 | ソフト |
| 取付位置 | 任意 |
| 規格準拠 | ISO 5599-2 |
| 手動操作 | ロック ノンロック |
| 制御方法 | パイロット式 |
| パイロットエア供給 | 外部 |
| 流れ方向 | リバーシブルのみ |
| 信号ステータス表示 | LED |
| 制御圧力 | 0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar |
| バルブ流量 | 3000 l/min |
| サブプレートのバルブの流量 | 2600 l/min |
| 空気圧連結したバルブの流量 | 2400 l/min |

| 特徴 | 値 |
|---------------------|--|
| 切換時間 オフ | 30 ms |
| 切換時間 オン | 30 ms |
| スイッチオン時間 | 100% |
| 0 信号時の最大ポジティブテストパルス | 1000 μs |
| 1 信号での最大ネガティブテストパルス | 3500 μs |
| ソレノイドコイルごとの定格投入電流 | 30msまで165mA |
| 電流低減時の定格電流 | 30ms後に 35mA |
| コイル特性値 | 24V DC : 4.6W |
| サージ電圧耐性 | 2.5 kV |
| 汚染度 | 3 |
| 許容電圧変動 | +/- 10 % |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐振性 | FN 942017-4およびEN 60068-2-6 準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト |
| 耐衝撃性 | FN942017-5およびEN60068-2-27 準拠の重要度2の耐衝撃テスト |
| 耐食性クラス KBK | 0 - 耐腐食性なし |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 流体温度 | -5 -C...50 -C |
| 相対湿度 | 0 - 90% |
| 周囲温度 | -5 -C...50 -C |
| 製品質量 | 740 g |
| 電気接続 | プラグイン ISO 5599-2に準拠 |
| 取付方法 | サブベース上 |
| パイロットエア接続12/14 | サブベース サイズ2, ISO 5599-2 準拠 |
| パイロット排気82/84 接続部 | ダクト 規格に準拠するダクトなし オプションで : |
| エア接続ポート 1 | サブベース サイズ2, ISO 5599-2 準拠 |
| 空気圧接続 2 | サブベース サイズ2, ISO 5599-2 準拠 |
| 空気圧ポート 3 | サブベース サイズ2, ISO 5599-2 準拠 |
| 空気圧接続 4 | サブベース サイズ2, ISO 5599-2に準拠 |
| エア接続ポート 5 | サブベース サイズ2, ISO 5599-2 準拠 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質 シール | FPM HNBR NBR |
| 材質ハウジング | アルミダイキャスト PA |
| 材質 : ねじ | 鋼, 亜鉛めっき |