



# ソレノイドバルブ

## VUVG-S10-T32H-AZT-M7-1T1L

部品番号: 573400

FESTO



## データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズx1基、ノーマルオープンx1基
操作方法	電気
バルブサイズ	10 mm
標準流量	160 l/min
Operating pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
使用圧力	1.5 ... 10 bar
構造	スプール弁
リターン方式	エアリターン
認証	c UL us - Recognized (OL)
保護仕様	IP65 IP67
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	ロック式 押側
制御方法	パイロット式
パイロット方式	外部パイロット
Overlap	Positive overlap
信号状態表示	LED
Pilot pressure MPa	0.15 ... 0.8 MPa
パイロット圧力	1.5 ... 8 bar
スイッチング周波数	3 Hz
切換時間 off	20 ms
切換時間 on	8 ms
定格	100 %
ロジック0を使った最大ポジティブテストパルス	1,600 $\mu$ s
ロジック1を使った最大ネガティブテストパルス	3,000 $\mu$ s
コイル特性	22 V DC: 1 W
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐振動	重度レベル2 ( FN 942017-4およびEN 60068-2-6 ) での輸送テスト
耐衝撃性	衝撃テスト : 重要度レベル2 ( FN 942017-5およびEN 60068-2-27準拠 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 ... 60 °C
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-5 ... 60 °C
質量	59 g
配線方式	マニホールブロック経由
取付方法	マニホールド
エア接続ポート 2	M7
エア接続ポート 4	M7
材質	RoHS対応
Material seals	HNBR NBR
Material housing	鍛造アルミ合金