


# スピードコントローラ GRLA-10-32-UNF-QB-3/16-U

製品番号: 564841

FESTO



## データシート

特徴	値
バルブ機能	一方向絞り機能メータアウト
エア接続ポート 1	QB-3/16
空気圧接続 2	10-32 UNF-2A
操作方法	手動
調整部品	スリットねじ
取付方法	ねじ込み式 雄ネジ付
制御流れの標準流量	1,87 cfm
制御流れ方向の標準流量	1,41 cfm...1,91 cfm
周囲温度	32 °F...140 °F
取付位置	任意
全温度範囲の使用圧力	-13,8 psi...116 psi
制御流れ 0.6→0MPa(6→0bar, 87→0psi)時の標準流量	3,3 cfm
制御流れの標準流量 0.6→0MPa(6→0bar, 87→0psi)	3,32 cfm...3,43 cfm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	32 °F...140 °F
許容締付トルク	1,1 ft-lbf
製品質量	273 oz
ねじ付トラニオン材質	真鍮 ニッケルめっき
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR

特徴	値
材質：中空ボルト	真鍮 ニッケルめっき
リリースリング材質	POM
材質 ローレットヘッド	真鍮 ニッケルめっき
材質 調整ねじ	真鍮 ニッケルめっき
材質：スイベルジョイント	PBT-剛性