


電動シリンダ ESBF-BS-63-400-25P

製品番号: 574103

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	63
ストローク	400 mm
ロッド先端ねじ	M16x1.5
バックラッシュ	40 µm
ボールねじ径	25 mm
ボールねじリード	25 mm/U
ピストンロッド +/- の最大ねじれ角	0.4 deg
規格ベース	ISO 15552
取付位置	任意
ピストンロッドエンド	雄ねじ
モータタイプ	サーボモータ
位置検出	近接センサ用
構造	ボールねじ付電動シリンダ
スピンドルタイプ	再循環ボールねじ
回転防止/ガイド	スライドガイド
最高加速度	25 m/s ²
最高速度	1.35 m/s
繰返し精度	±0.01mm
スイッチオン時間	100%
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 -C...60 -C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	0 -C...60 -C
最高運転トルク	26.5 Nm
ドライブシャフトの最大ラジアル力	700 N
最大送り力 F _x	6000 N
アイドリング駆動トルク	0.5 Nm
有効荷重基準値, 水平	600 kg

特徴	値
許容負荷基準値, 垂直	600 kg
ストローク1mあたりの負荷慣性モーメント JH	3.0526 000018
負荷慣性モーメント, 有効負荷1kgあたりのJL	0.15831 000018
負荷慣性モーメント JO	0.65043 000018
0mmストローク時の移動負荷	1829 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	52 g
0mmストローク時の基本重量	3163 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	87 g
取付方法	雌ねじ付 またはアクセサリ
インタフェースコード アクチュエータ	D60
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鋳造アルミ, コーティング
材質: ピストンロッド	ステンレス
材質: ねじ	鋼, 亜鉛めっき
スピンドルナット材質	ローラベアリング鋼
ボールねじ材質	転がり軸受鋼
材質: シリンダチューブ	鍛造アルミ, 平滑アルマイト