



近接スイッチ SMT-8M-A-PSO-24V-E-0,3-M8D

部品番号: 574344
廃番予定品

FESTO

磁気近接、無接点、T溝

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
デザイン	T溝用
規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
認証発行部	UL E232949
特徴	耐油性
材質	RoHS対応 ハロゲンを含まない
アプリケーションノート	Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator"
測定装置	位置
測定原理	磁気抵抗
周囲温度	-40 ... 85 °C
繰り返し精度	0.2 mm
出カスイッチ	PNP
スイッチング機能	ノーマルクローズ/ノーマルオープン、切換可能
応答時間 (ON)	<= 1 ms
応答時間	<= 1 ms
スイッチング周波数	180 Hz
最大出力電流	100 mA
モジュールの最大出力電流	100 mA
接点容量 DC	2.7 W
モジュールの最大切換容量 DC	2.7 W
電圧降下	< 2.5 V
短絡保護	あり
過負荷度	可能
使用圧力 : DC	24 V
使用電圧範囲 (DC)	7 ... 30 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
電気接続ポート1, 接続タイプ	ケーブル付プラグ
電気接続ポート1, 接続方式	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
電気接続ポート1, 芯/線数	3
電気接続ポート1, 取付方法	ねじロック
出力ポートコネクタ	垂直
ケーブルテストコンディション	Festo規格における曲げ強さ、一定環境下で計測 要求のテストコンディション 移動チェーン : 500万サイクル、曲げ半径 28 mm ねじれ方向への抵抗 : 30万サイクル未満±270°/0.1m

特長	値
ケーブル長さ	0.3 m
配線特長	エナジーチェーン+ロボット
被膜の色	グレー
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
取付方法	ネジで締め付け クリップイン
最大締付トルク	0.6 Nm
取付方向	任意
質量	9 g
ハウジングカラー	黒
Material housing	真鍮ニッケルメッキ 強化PA ステンレス
切換状態表示	黄LED (ノーマルオープン用) / 白LED (ノーマルクローズ用)
ケーブル可動時の周囲温度	-20 ... 85 °C
保護仕様	IP65 IP68 IP69K
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
クリーンルームクラス	ISO class 4