


# スライドテーブル DGSL-N-20-150-EA

部品番号: 570243  
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



## データシート

特長	値
ストローク	150 mm
出方向の調整範囲	50.5 mm
戻り方向の調整範囲	5.5 mm
ピストン径	25 mm
ドライブユニットの運転モード	ヨーク
クッション	両端固定クッション
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ヨーク ピストン ピストンロッド スライド
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	1 ... 8 bar
最高速度	0.8 m/s
繰返し精度	0,3 mm
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
周囲温度	0 ... 60 °C
終端衝撃エネルギー	0.45 Nm
クッションストローク	1.2 mm
最大負荷: $F_y$	4,400 N
最大負荷: $F_z$	4,400 N
最大トルク: $M_x$	90 Nm
最大トルク: $M_y$	80 Nm
最大トルク: $M_z$	80 Nm
0.6MPaで後退時の理論力	247 N
0.6MPaで前進時の理論力	295 N
移動負荷	1,566 g
質量	3,682 g
ポートは2箇所から選択可	製品図面参照
取付方法	取付穴
接続ポート径	1/8 NPT
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	HNBR
Material housing	鍛造アルミ合金
Material piston rod	ステンレス