


# マニホールド VABM-L1-14W-G14-10-GR

製品番号: 573506

FESTO



## データシート

特徴	値
グリッド寸法	16 mm
取付位置	任意
最大バルブ連数	10
認証	c UL us - 認定 (OL)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
クリーンルーム等級	ISO 14644-1 準拠, クラス6
保管温度	-20 -C...60 -C
製品質量	1445 g
パイロットエア接続12/14	M5
パイロット排気82/84 接続部	M5
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/8
空気圧ポート 3	G1/4
空気圧接続 4	G1/8
エア接続ポート 5	G1/4
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金