


アナログモジュール CPX-4AE-U-I

部品番号: 573710

FESTO



データシート

特長	値
寸法WxLxH	(インターリンクブロック、コネクションブロック込み) 50 mm x 107 mm x 50 mm
質量	46 g
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	接続ブロックによる
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低 (インストール時)
ラインの最長	30 m シールド
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA PC
LED	1 group diagnostics 4 channel diagnostics
診断	Wire break per channel Limit violation per channel parameterisation error Overflow/underflow Overload at input Short circuit in sensor supply
パラメータ設定	Data format Forcing per channel Limit monitoring/channel Measured value smoothing Sensor supply active Signal range per channel Behaviour after short circuit Behaviour after overload at input Monitoring wire break/channel
内部サイクル時間	500 µs
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
作動電圧 DC 負荷電圧	24V +/- 2%
使用電圧時の実消費電流	常時50mA
Input数	4
フォーマット	15ビット+固定 15ビットまで測定可能
繰返し精度	25°C時 0.1%
25°C時のベーシックエラー	±0,2 %
周囲温度範囲に関連した操作エラー	±0,3 %
センサタイプ	+/- 10V +/- 20mA +/- 5V 0 - 10 V

特長	値
	0 - 20 mA 1-5 V 4 - 20 mA
絶縁：チャンネル-チャンネル	なし
絶縁：チャンネル-内部バス	はい、内部センサの使用なし
保護（短絡）	内部ヒューズ