

電動シリンダ ESBF-LS-40-400-3P

製品番号: 8022588

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	40
ストローク	400 mm
ロッド先端ねじ	M12x1.25
バックラッシュ	100 µm
ボールねじ径	16 mm
ボールねじリード	3 mm/U
ピストンロッド +/- の最大ねじれ角	0.2 deg
規格ベース	ISO 15552
取付位置	任意
ピストンロッドエンド	雄ねじ
モータタイプ	ステッピングモータ サーボモータ
位置検出	近接センサ用
構造	電動シリンダ(台形ねじ)
スピンドルタイプ	滑りねじ
回転防止/ガイド	スライドガイド
最高加速度	2.5 m/s ²
最高速度	0.15 m/s
繰返し精度	±0.05mm
スイッチオン時間	100%
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 -C...60 -C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	0 -C...50 -C
最高運転トルク	2.4 Nm
ドライブシャフトの最大ラジアルカ	130 N
最大送り力 F _x	1000 N
アイドリング駆動トルク	0.2 Nm
有効荷重基準値, 水平	100 kg

特徴	値
許容負荷基準値, 垂直	100 kg
ストローク1mあたりの負荷慣性モーメント JH	1.0187 000018
負荷慣性モーメント, 有効負荷1kgあたりのJL	0.0063 000018
負荷慣性モーメント JO	0.1453 000018
0mmストローク時の移動負荷	317 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	11 g
0mmストローク時の基本重量	1079 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	48 g
取付方法	雌ねじ付 またはアクセサリ
インタフェースコード アクチュエータ	D40
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金, 平滑アルマイト処理
材質: ピストンロッド	ステンレス
材質: ねじ	鋼, 亜鉛めっき
スピンドルナット材質	ローラベアリング鋼
ボールねじ材質	転がり軸受鋼
材質: シリンダチューブ	鍛造アルミ, 平滑アルマイト