

リニアガントリ EXCT-15--

製品番号: 8026575

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	15
取付位置	垂直
構造	リニアガントリ
作動電圧	-0.95 bar...8 bar
最高加速度	50 m/s ²
最高速度	4.8 m/s
繰返し精度	±0.1mm
スイッチオン時間	100%
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-10 °C...60 °C
相対湿度	0 - 90%
ノイズレベル	70 000007
保護等級	IP40
周囲温度	10 °C...40 °C
Z軸方向の最大プロセス力	100 N
最高ダイナミクス時の定格負荷	1.5 kg
取付方法	取付キット付 溝ナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠