



ソレノイドバルブ VMPA14-M1HF-H-PI

部品番号: 578814

FESTO



データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズx1基、ノーマルオープンx1基
操作方法	電気
バルブサイズ	14 mm
標準流量	550 ... 650 l/min
Operating pressure MPa	0.3 ... 1 MPa
使用圧力	3 ... 10 bar
構造	スプール弁
リターン方式	エアリターン
認証	c UL us - Recognized (OL)
保護仕様	IP65 組付状態による IEC 90529
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	ロック式 押側
制御方法	パイロット式
流れ方向	逆流れ不可
Overlap	Positive overlap
信号状態表示	あり
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
パイロット圧力	3 ... 8 bar
真空使用	なし
Information on standard nominal flow rate	MPA-C: 730 l/min MPA-L: 650 l/min MPA-S: 550 l/min
標準流量 コネクタQS-8付時	550 ... 730 l/min
切換時間 off	26 ms
切換時間 on	10 ms
ロジック0を使った最大ポジティブテストパルス	400 μs
ロジック1を使った最大ネガティブテストパルス	200 μs
許容電圧変動	+/- 25 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐振動	重度レベル2 (FN 942017-4およびEN 60068-2-6) での輸送テスト
耐衝撃性	衝撃テスト : 重要度レベル2 (FN 942017-5およびEN 60068-2-27準拠)
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 40 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	-5 ... 50 °C
相対湿度	Max. 90% at 40 °C
周囲温度	-5 ... 60 °C
バルブ取付時の最高締付トルク	0.65 Nm
質量	77 g
取付方法	取付穴
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト