

# Servo Press Kit YJKP-..

部品番号: 8058596

FESTO



典型的な表現

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
プレス力	0 ... 17 kN
実行ストローク	100 ... 400 mm
ケーブル長さ	5 ... 15 m
周波数のスキヤニング	1,000 Hz
プロトコル	EtherNet/IP Modbus TCP TCP/IP
取付方向	任意
モータタイプ	サーボモータ
最高加速度	2 m/s <sup>2</sup>
定格	100%
送り速度	0 ... 250 mm/s
精度 : FS	0.25 %FS
最大有効負荷	19.5 ... 95 kg
周囲温度	0 ... 40 °C
保管温度	-10 ... 60 °C
保護仕様	IP20
相対湿度	0 - 90 %
材質	PWIS質を含む RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし