

薄形シリンダ ADN-S-25-30-I-P

製品番号: 8076353

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ストローク | 30 mm |
| ピストン径 | 25mm |
| クッション | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 |
| 取付位置 | 任意 |
| 機能 | 複動式 |
| ピストンロッドエンド | 雌ねじ |
| 構造 | ピストン ピストンロッド |
| バリエーション | 片側ピストンロッド |
| 使用圧力 | 0.06 MPa...1 MPa |
| 作動電圧 | 0.6 bar...10 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| クリーンルーム等級 | ISO 14644-1 準拠, クラス6 |
| 周囲温度 | 0 -C...60 -C |
| エンドポジションにおける衝撃エネルギー | 0.18 J |
| 0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン | 247 N |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス | 295 N |
| 0mmストローク時の移動負荷 | 17 g |
| ストローク 10mmあたりの加算質量 | 6 g |
| 0mmストローク時の基本重量 | 70 g |
| ストローク 10mm あたりの加算質量 | 30 g |
| 取付方法 | オプション : 取付穴付 雌ねじ付 アクセサリ付 |
| 空気圧接続 | M5 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質 : カバー | 鍛造アルミ合金, アルマイト処理 |
| 材質 ダイナミックシール | NBR |

| 特徴 | 値 |
|-----------|------------------|
| 材質ハウジング | 鍛造アルミ合金, アルマイト処理 |
| 材質ピストンロッド | ステンレス |